



# Tuschierpaste **diamant**<sup>®</sup>

Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen

Stand: 23.04.2019

## Anwendungsbereiche:

Genaue und leichte Kontrolle der Oberflächenqualität bzw.  
Passgenauigkeit zweier Objekte durch eingearbeitete  
Spezialpigmente und besondere Konsistenz der Tuschierpaste.

## Gebrauchsanweisung:

Nach der Säuberung der zu untersuchenden Objekte (z.B. nach dem  
Einschliff) wird die Tuschierpaste zwischen die bearbeiteten Flächen  
gegeben und die Objekte aufeinander bewegt. Nach dem  
Auseinandernehmen ist die Oberflächenqualität bzw. Passgenauigkeit  
durch die (Un-) Gleichmäßigkeit des Farbauftrags bzw. -abdrucks  
kontrollierbar.

Farbe ist mit Hochleistungsreiniger R16 entfernenbar.

## Lieferformen:

**Tuschierpaste**  
-10 bis 40 °C  
Blau  
Rot  
Weiß

**Tuschierpaste SF**  
Sprühfähig, blau

**Tuschierpaste BS**  
10 bis 200 °C, blau

**Tuschierpaste HT**  
10 bis 300 °C, blau

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.